

## Tens CéfarCompex Primo Pro - 2 canaux

### Caractéristiques :

- 2 canaux indépendants
- Courant constant rectangulaire asymétrique compensé : 60 mA à 1500 Ohms
- Fréquence réglable : de 1 à 120 Hz
- Largeur d'impulsion réglable : de 50 à 300 µs
- 5 modes de stimulation :
  - Conventionnel
  - Flow Tens.
  - Modulé sur largeur d'impulsion
  - Burst
  - Fréquence mixte
- Timer réglable de 0 à 60 min



### Paramètres généraux :

- Ecran digital rétro-éclairé
- Verrouillage de clavier
- Contrôle de l'observance du traitement
- Indicateur de niveau de batterie
- Alimentation : 2 piles 1,5V
- Taille : 118 x 48 x 27 mm
- Poids : 180g

### Programmes :

- 7 prédéfinis
- 3 libres à créer et mémoriser avec vos propres paramètres de courant

### Livré avec :

- 1 mallette souple
- 2 Câbles
- 1 attache ceinture, 1 tour de coup
- 2 piles non rechargeables
- 1 set de 4 électrodes rondes
- Manuel d'utilisation papier

### Conditions :

- TVA : 21 %
- Délai de livraison : 10 jours ouvrables
- Garantie : 1 an
- Livraison : compris

### Programmes :

Réf	Désignation	Fréquence	Largeur d'impulsion	Temps
P1	Tens conventionnel	80 Hz		30 min
P2	Tens BURST	2Hz		30 min
P3	Tens à durée d'impulsions	80 Hz	70-180 µs	30 min
P4	Zones sensibles modulées (MO)	80 Hz	60 µs	30 min
P5	Tens à fréquences mixtes (FM)	2 - 80 Hz		30 min
P6	Traitement des nausées	10 Hz		30 min
P7	CéfarCompex Flow Tens, alterné	80 Hz		30 min
P8	Programmation personnelle			

Réf	Désignation	Prix € HTVA	Prix € TTC
30009	Tens CéfarCompex Primo Pro 2 canaux	189.26	229.00
R	Taxe récupel	1.24	1.50
99997	Livraison (10 jours ouvrables)	Compris	

### CONTACTEZ-NOUS !

Rue de Waremmé, 108  
B-4530 Villers le Bouillet



**04/2757911**



**04/2750004**

Ouverture du lundi au vendredi  
de 9h00 à 17h00  
**Samedi de 9h00 à 12h00**  
ou sur rendez-vous

[www.stim-form.com](http://www.stim-form.com)  
info@stim-form.com